



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E4118-001**

Ancienne référence :

Descriptif :

Manique Aluminisée
Manique avec dos en tissu carbone/para-aramide aluminisé (Preox) - Côté paume en cuir RHT - 10 plis de tissu Preox sur le dos pour augmenter le pouvoir isolant de la manique..

Existe:

en version main droite : E4118-001D

ou en version main gauche : E4118-001G.

Dimensions :


Tailles disponibles : Unique

Préconisation

permet de protéger thermiquement le gant de l'utilisateur et d'augmenter le temps d'isolation à la chaleur rayonnante ou lors d'opération de soudage spécifique.

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

ce n'est pas un EPI. Ce produit n'étant pas un gant de protection, il n'a pas été testé aux normes relatives aux gants.



ABCDEF
0

ABCD

A Comportement au feu
B Chaleur de contact
C Chaleur convective
D Chaleur radiante
E Petites projections de métal
F Grosses projections de métal

« x » non testé

A Abrasion
B Coupure par tranchage
C Déchirure
D Perforation

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien :



Le lavage des gants ou moufles peut altérer les performances, il n'est donc pas recommandé de les laver. De la graisse ou de l'huile sur un gant peut s'enflammer, un gant humide transmet plus vite la chaleur. pas de lavage possible

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : la manique n'est pas un gant ou une moufle ni même un EPI, ne pas porter seul mais uniquement au dessus de gants antichaleur EN407, la fonction de la manique n'est pas de protéger la main mais d'améliorer la tenue et l'isolation du gant