



RESCUEFLUOBC-SC



PRO•CLEAN





COMPOSITION

Paume Enduction polyuréthane ; renfort cuir croûte de bovin + mousse D30®

Dos Renforts thermoplastiques absorbant les chocs

Gant Maille HPPE/fibres minérales

Longueur totale 25 cm



LAVAGE : Lavage à 30°C
Action mécanique normale
Charge maximum de la machine au 2/3

BLANCHIMENT : Les articles ne résistent pas aux produits à base de chlore, d'eau de javel ou contenant des agents de blanchiment

SÉCHAGE : Séchage en tambour (sèche-linge)
Programme modéré
Sollicitations mécaniques réduites
40°C et 5 minutes de refroidissement
Charge maximum de la machine au 2/3

REPASSAGE: Pas de repassage

SOLVANTS : Perchloroéthylène
Essence minérale
15 minutes avec circulation de solvants à 30°C