



# FICHE TECHNIQUE




## CAPSULE de PERCEMENT Carrée

### Petit Format

*Référence : CAPS002*



Poids d'une capsule de perçement	<b>50 grammes</b>
Dimensions d'une capsule (en mm)	
Nombre d'utilisations préconisées	<b>Entre 80 et 100</b>
Diamètre de perçement préconisé	<b>Jusqu'à 14mm</b>
Nettoyable et Décontaminable	<b>Oui</b>









# FICHE TECHNIQUE



- Notice d'utilisation :

<p><b>Tracer un repère</b></p>	
<p><b>Remplir la capsule de GEL a+ Viscosité normale (en cartouche)</b></p> 	
<p><b>Positionner la capsule contre la paroi</b></p>	





# FICHE TECHNIQUE



**Percer au travers de la capsule**



**Vider la capsule**



**Nettoyer la capsule**

**Vous pouvez la réutiliser jusqu'à 100 fois 😊**

