

EarPro Compact 20

Référence de Production EarTag :	S/20C/R		
Référence commerciale :	EARPRO20_COMPACT_A		
Type d'embout moulé :	Standard Conque Rosé		
Type filtre / indice atténuation :	Compact Gris	20	
Organisme notificateur CE :	CRITT 86100 Châtellerauld		
N° CE de la certification :	0501-1233-159-02-10-0034		
*Ext CE Agro Bleu Tracer/Fuchsia :	Sans objet		

Tableau d'atténuations selon la Norme EN 352-2, certification CE :

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR (dB) :	22,9
Moyenne	22,3	20,4	21,6	23,3	22,1	25,8	40,6	33,5	L (dB) :	18,5
Ecart type	5,5	4,1	3,3	4,6	4,5	3,6	5,8	5,1	M (dB) :	19,3
APV	16,8	16,3	18,3	18,7	17,6	22,2	34,8	28,4	H (dB) :	23,4

Courbes de réponse de l'EPI :




Photo Equipement :



N° du Brevet Européen Filtre à Membranes :
N° du Brevet Européen Filtre Anti-impulsionnel :
N° du Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix V2 :

N°03292453.2

0

N° FR 09/00889

Plages d'utilisation de l'équipement :

Dose Quotidienne de bruit (Leq 8 h) :

Leq8h à partir de 80 dB(A) Jusqu'à 92/95 dB(A)

Pic impulsionnel (LpCmax) :

LpCmax jusqu'à 135 dB(C)

Constitution et matériaux utilisés :

Coque du filtre acoustique :
Cordon de liaison de sécurité PVC/SEBS Rupture 2,2Kg :
Adaptateurs moulés sur mesure :
Déteçtabilité métallique embouts et filtres :

Plastique PVC

Gris

Silicone RTV 40 Sh

Non

Description de l'équipement :


L'EarPro Compact, vous donne l'avantage de la compacité de son filtre. Légèrement moins ergonomique que le modèle Poignée, il autorise plus facilement le port de suréquipements de type cagoule de soudeur par exemple. Le filtre acoustique EarPro auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aigües pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit. Filtre déclipable pour une hygiène facilitée.

Déclipsage du filtre :



Compact

Contexte métier



Code Couleur du Filtre	
Vert 10	
Rouge 15	
Blanc 20	20
Violet 25	
Jaune 30	

Utilisation	
3 : Parfaitement adapté	
2 : Adapté	
1 : Peu adapté	
0 : Pas adapté	

Domaine d'activité

