

EarPro Slim 20

Référence de Production EarTag :	SL/20/R	
Référence commerciale :	SLIM20	
Type d'embout moulé :	Conduit Rosé	
Type filtre / indice atténuation :	UltraCompact Gris	20
Organisme notificateur CE :	CRITT 86100 Châtellerault	
N° CE de la certification :	0501-1233-159-01-13-0031A	
°Ext CE Agro Bleu Tracer/Fuchsia :	Sans objet	

Tableau d'atténuations selon la Norme EN 352-2, certification CE :

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR (dB) :	22,7
Moyenne	17,4	20,2	19,9	21,8	21,4	28,6	37,3	37,4	L (dB) :	16,5
Ecart type	6,9	6,3	5,5	4,0	3,7	4,3	6,6	6,5	M (dB) :	19,0
APV	10,5	13,9	14,4	17,8	17,7	24,3	30,7	30,9	H (dB) :	24,4

Courbes de réponse de l'EPI :




Photo Equipement :



N° du Brevet Européen Filtre à Membranes :
N° du Brevet Européen Filtre Anti-impulsionnel :
N° du Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix V2 :

N°03292453.2
0
N° FR 09/00889

Plages d'utilisation de l'équipement :

Dose Quotidienne de bruit (Leq 8 h) : **Leq8h à partir de 80 dB(A) Jusqu'à 92/95 dB(A)**
Pic impulsionnel (LpCmax) : **LpCmax jusqu'à 135 dB(C)**

Constitution et matériaux utilisés :


Coque du filtre acoustique :
Cordon de Sécurité en Fibre Polyester gainée Polyuréthane :
Adaptateurs moulés sur mesure :
Déteçtabilité métallique embouts et filtres :

Plastique ABS injecté
Translucide
Silicone RTV 40 Sh
Non

Description de l'équipement :


Malgré la forte compacité de l'EarPro Slim, aucune concession technique n'a été faite. D'utilisation très large, il est plutôt orienté pour la maintenance, bureau méthode, ingénieur, etc... Le filtre acoustique EarPro auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aigües pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit. Filtre déclipable pour une hygiène facilitée.

Déclipsage du filtre :



Slim/Flat

Contexte métier



Code Couleur du Filtre	
Vert 10	
Rouge 15	
Blanc 20	20
Violet 25	
Jaune 30	

Utilisation	
3 : Parfaitement adapté	
2 : Adapté	
1 : Peu adapté	
0 : Pas adapté	

Domaine d'activité

