



KAMBA



Lunettes de protection à verres neutres

Description et composition :

Monture en nylon pour plus de protection et de légèreté.

Angle pantoscopique sur les branches à 4 positions pour plus d'adaptation aux différentes faces.

Mousse intérieure EVA de 5 mm d'épaisseur, matériel retardateur de flammes.

Protecteur nasal intégré recouvert de mousse.

Super-antirayures (K) et super-antibuée (N)

Verres en polycarbonate certifiés avec un traitement super-antirayures et super-antibuée.

Protection contre les UV 400.

Protection

Avec branches : protection contre les impacts à basse énergie (F).

Avec bandeau élastique : protection contre les liquides (3), la poussière épaisse (4), le gaz et la poussière fine (5).

Excellente protection sur tout le pourtour des lunettes.

Poids : 37 g (avec branches)

41 g (avec bandeau élastique)



Certifiées avec branches et bandeau élastique, le tout dans une seule paire de lunettes



Certifiées antirayures (K) et antibuée (N)



Mousse intérieure plus épaisse retardateur de flammes pour une meilleure protection

Réf.	Produit	Marquage
912.030	Lunettes incolores en polycarbonate avec antirayures et antibuée. Inclut branches et bandeau élastique	2C-1.2 Medop 1FTKN (patillas)
		345 BT 2C-1.2 Medop 1BTKN (goma)
912.031	Lunettes solaires en polycarbonate avec antirayures et antibuée. Inclut branches et bandeau élastique	5-2.5 Medop 1FTKN (patillas)
		345 BT 5-2.5 Medop 1BTKN (goma)

Lunettes de protection à verres neutres

Norme et certification	EN/166 / EN170 / EN172
Applications	Protection contre les impacts à basse énergie. Résistance à la détérioration superficielle causée par de fines particules. Résistance antibuée. Secteurs : Mines, pépinières, aéronautique, raffineries, automobile, sport, transport, maintenance, électronique. Et général, travaux à risque de projection de liquides ou environnements contenant beaucoup de poussière.
Conservation Stockage - Expiration	Pour une meilleure conservation des lunettes, conservez-les dans un lieu propre et sec et dans un étui approprié.
Indications Utilisation - Mode d'emploi	Nettoyage du polycarbonate : utilisez de l'eau tiède et du savon neutre, sans produits abrasifs ni dissolvants. Rincez à l'eau et séchez avec un tissu doux. Il est également recommandé d'utiliser le Spray nettoyant antibuée de Medop. Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état des protecteurs et de les changer s'ils sont détériorés.
Présentation	Polybag individuel avec code-barres Boîtes de 12 unités. Paquet de 10 boîtes
Code-barres	912 030 GTIN-13 : 8423173879334 GTIN-14 : 18423173879331

