

## Porte-visière Interchange IM914

### Fiche technique

#### Description

Porte-visière IM914 de la gamme Interchange 900 avec fixation par ressort réglable et réglage à crémaillère de l'angle.

#### Applications

Le porte-visière IM914 est adapté à un usage industriel général pour la protection des yeux et du visage lorsqu'il est utilisé avec le Tuffmaster I de Protector ou des modèles de casque à déflecteur similaires. Le IM914 peut également être utilisé dans les environnements chimiques ou haute température. Le IM914 est conforme à la norme EN166 pour la protection contre les chocs et les projections de liquides et de métaux en fusion. L'homologation exacte dépend de la matière de la visière.



#### Homologations

Porte-visière IM914	EN166 B 39; EN1731 SG
---------------------	-----------------------

#### Matières

Cadre :	Aluminium poudré
Joint :	Composé ignifuge de mousse à alvéoles fermés et de caoutchouc

#### Entretien et nettoyage

Inspecter le porte-visière avant chaque usage à la recherche du moindre signe de détérioration ou d'endommagement. S'il est endommagé, le mettre au rebut. Nettoyer régulièrement à l'eau tiède avec un détergent doux, puis sécher en tamponnant ou à l'air libre.

#### Mise au rebut

Le porte-visière étant exposé à la poussière, aux saletés, aux liquides, etc..., il ne peut être recyclé. Le démanteler et le mettre au rebut comme un déchet solide.