

Modèle	Ligne
PASITOS HIGH	RITMO
Code de l'Article	Protection
91289-00L	S3 SRC

Norme

EN ISO 20345:2011

Disponibilité en stock

DISPONIBLE



Avant-Première



Semelle



PU / PU ESD-plus SRC passed

Semelle PU bicomposée, Semelle d'usure et semelle intercalaire avec mélange ESD. Pour l'emploi au contact d'appareils électro-sensibles. Légère et confortable, très élastique. Haute résistance au glissement. Standard Antidérapant SRC.

Première de Propreté



Partie supérieure en FLYFIT au contact direct du pied, assure respirabilité et confort. Un support en EVA HD thermoformé avec de grands trous assure une posture parfaite d'appui au pied.

Éléments de Protection



Nouveau embout en aluminium avec épaisseurs variables et fonctionnelles, avec morceau de caoutchouc. Résistant au choc de plus de 200J. Semelle intercalaire tissée. Résistant à plus de 1100 N à perforation zéro

Plus



Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Plus



Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant.

Typologie	Bottine
Tige	Cuir Nubuck Hydrotech Croûte Suédé tanné au foulon
Doublure	3D Air circulation 320 gr.
Anti Glissoire	DUALMICRO
1° de Propreté	Soft-Fit
Semelle	PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout	Alu SXT 2,0
Anti-Perforation	ZERO (k) ANTIPERFORATION
Pointure	35-48
Poids gr.	600

Caractéristiques



Environnement de Travail

Multi-usage, Second-Œuvre, Logistique, Componentistica e Automotive.

SRC

SRC (SRA+SRB)

		Sole 91 PU - PU
SRA CERAMIQUE EAU ET DÉTERGENT	PLAT ≥ 0.32 TALON ≥ 0.28	0.54 0.52
SRB ACIER + GLYCÉRINE	PLAT ≥ 0.18 TALON ≥ 0.13	0.29 0.23

Antistatique



"Classe 3"

Chaussures ESD avec une dissipation élevée de charges électrostat. Isolation électrique comprise entre 0,1 et 100 MΩ avec humidité relative à 50%

Symboles


Maspica
 lab for shoes

Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalerugo (PD) - ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax. +39 049 8741376 - mail info@maspica.it - www.sixton.it

Fiche Technique

11 Mai 2016