

CONSIGNES D'UTILISATION

Lors de leur utilisation, assurez-vous que les lunettes de protection sont fixées confortablement et solidement sur la tête

Assurez-vous que les lunettes de protection soient en place, avant de pénétrer dans la zone à risque

DIMENSIONS & CARACTERISTIQUES DES LUNETTES

Poids: 24.9g (Environ)

Filtration UV


Antibuée

Anti-ravure

DIMENSIONS DU PACKAGING

Quantité: 10

Poids: 300g (Environ)



NETTOYAGE & ENTRETIEN

Les lunettes de sécurité doivent être nettoyées avec du savon et de l'eau chaude et séchées à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs

Le casque, stocké, ne doit pas être exposé aux rayons du soleil et doit être maintenu hors de tout contact avec des produits chimiques et de températures extrêmes

CONFORMITE

Verre Incolore: EN166.1.FT N 2-1.2

Verre Fumé: EN166.1.FT N 5-2.5



POINTS FORTS DES LUNETTES EVOSpec™

Se remontent de façon soignée et solide dans le casque lorsqu'elles ne sont pas utilisées

Design

Verre en base 6 pour une protection de tous les utilisateurs

Pont nasal au profil bas en bi-polymère pour davantage de confort et de sécurité

Disponible monté sur casque dans nos usines, ou á monter soi-même

LIMITES D'UTILISATION

Protection garantie uniquement si les lunettes sont fixées correctement

Remplacement des lunettes en cas de : rayure, dommage et choc important

Ne pas appliquer de peinture, solvant, adhésif ou autocollant sauf selon les recommandations du fabricant

Les lunettes de protection, en contact avec la peau, peuvent provoquer des réactions allergiques à des personnes sensibles

Si vous manifestez des signes d'allergie, quittez la zone à risque, retirez les lunettes et consultez un avis médical

JUGULAIRE MONTEUR 4-POINTS

CODE PRODUIT : AHV200-000-000

JUGULAIRE HARNAIS 4 POINTS IDÉALE POUR UN TRAVAIL EN HAUTEUR

FICHE
TECHNIQUE

PROTECTION TÊTE

ACCESSOIRES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Monter le casque sur la tête et fixer la sangle du harnais pour assurer un bon maintien

Fixer la boucle en nylon sous le menton et ajuster pour un maintien optimum de la jugulaire

DIMENSIONS DE LA JUGULAIRE

Largeur: 15 mm

Longueur: 470mm

Poids: 27 gr (Approx)

COMPATIBLE AVEC:



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La jugulaire peut être nettoyée avec du savon et de l'eau chaude puis séchée à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs

La jugulaire doit être conservée hors des rayons directs du soleil, de tout produit chimique et ne pas être exposée à des températures extrêmes

SERRAGE:
Nylon turbulaire

CLIP:
LDPE

BOUCLE:
Nylon

JUGULAIRE MONTEUR:

Simple fermeture sécurisée par une boucle en nylon permettant de mettre et d'enlever facilement le casque de sécurité



LIMITES D'UTILISATION

Nous attirons également l'attention des utilisateurs sur les dangers de modifier ou retirer tout composant original du produit, sauf recommandation du fabricant

La jugulaire, peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles.

Dans ce cas, retirer le casque et consulter un médecin

Cette jugulaire doit être montée sur un casque de sécurité JSP

La jugulaire JSP a un montage unique, la retirer du casque pourrait endommager les clips de fixation

CONFORMITE

Quand la jugulaire est fixée au casque de sécurité JSP, le casque est conforme aux normes EN397, EN 50365 ou ANSI Z89

JUGULAIRE ELASTIQUE™

FICHE TECHNIQUE

LARGE JUGULAIRE ELASTIQUE AVEC MENTONNIERE (VERSION DELUXE), DETACHABLE AUTOMATIQUEMENT SOUS UNE FORCE DE 150 A 250 NEWTONS

PROTECTION DE LA TÊTE

ACCESSOIRES

CONSIGNES D'UTILISATION

Insérez les clips sur les points d'attache sur le harnais du casque en veillant à ce qu'ils soient orientés vers l'extérieur de la tête

Repliez et fermez le clip autour du point d'attache et poussez la partie qui dépasse dans le trou prévu à cet effet de l'autre côté du clip jusqu'à fermeture complète

Fixez la protection de la tête correctement et fixez ensuite la jugulaire sous le menton

DIMENSIONS DE LA JUGULAIRE

Largeur : 85mm

Hauteur : 38mm


Poids : 35g (environ)



DIMENSIONS DU PACKAGING EXTERIEUR

Quantité : 400

Poids : 7.38 kg (environ)



NETTOYAGE & ENTRETIEN

La jugulaire peut être lavée en machine et réutilisée selon les besoins


Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs

Les jugulaires, stockées, ne doivent pas être exposées aux rayons du soleil, à des températures extrêmes et doivent être maintenues hors de tout contact avec des produits chimiques

CONFORMITE

Sur un casque de sécurité JSP, elle répond à l'EN397

Sur une Bump Cap JSP, elle répond à l'EN812



LIMITES D'UTILISATION

Nous informons les utilisateurs de casques sur le danger de modifier ou retirer quelconque composant original du produit, sauf sur recommandation du fabricant

La jugulaire, en contact avec la peau, peut provoquer des allergies sur des personnes sensibles

En cas de symptôme, ôtez votre casque, quittez la zone à risque et consultez un avis médical sans attendre

La jugulaire doit être uniquement utilisée sur un équipement de protection de la tête JSP

La jugulaire JSP est à usage unique, la retirer si elle a déjà été fixée sur un équipement de protection de la tête endommagerait les clips