France Partenaires Où acheter



CODE ARTICLE: 1710394

Panoramasque en EPDM noir avec oculaire PMMA

Q

Présentation générale

Numéro de référence

1710394

Gamme

Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables

Ligne

Masques Complets

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

FERNEZ by Willson

Industrie

Industrie

Utilisation du produit

PANORAMASQUE est un masque complet, certifié selon la norme EN 136:1989 APR, conçu pour offrir une protection respiratoire en fonction du type de filtre utilisé.

Un masque complet doit être utilisé quand la concentration en toxiques ne permet pas de porter un demi-masque.

Un masque complet doit être employé avec des filtres certifiés EN141 ou EN143 de classe 2 ou 3.

Les Facteurs de Protection Nominaux et les Facteurs de Protection Assignés sont :

PANO + P3: FNP 1000 - FPA 20

PANO + filtre anti gaz : FNP 2000 - FPA 40

PANO + gaz combiné P3 : FNP 1000 - FPA 20

Pour une protection optimale, il est recommandé d'utiliser des filtres Sperian en aluminium ou en plastique.

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTÉRISTIQUES:

- Grand champ de vision assurant une excellente visibilité vers le bas et latérale.
- Oculaire en polyméthacrylate méthacrylate (PMMA)
- Lèvre d'étanchéité sur la jupe
- Jupe en EPDM offrant légèreté et résistance
- Bonne compatibilité faciale
- Taille universelle haut coefficient d'adaptabilité aux visages
- Brides à cinq branches
- Boucles de réglage desserrage rapide

Panoramasque en EPDM noir avec oculaire PMMA - 1710394

- Sangle de suspension en coton
- Bossages latéraux pour le port de lunettes à l'intérieur du masque
- Soupape d'expiration en silicone
- Raccord du masque à filetage RD40 x 1/7" conforme à la norme EN148-1

EMBALLAGE:

Conditionné en boîtes individuelles.

Pour toute réclamation sur ce produit, indiquer la date figurant à l'intérieur de la jupe.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Jupe EPDM

Avantage

Durée de vie prolongée

Caractéristique

Lèvre d'étanchéité de la jupe

Avantage

- Joint serré - Confortable

Caractéristique

Harnais de maintien

Avantage

Maintien optimal du respirateur sur le visage

Caractéristique

Oculaire PMMA au champ de vision panoramique

Avantage

Sécurité pendant le travail

Caractéristique

Vaste gamme de filtres de protection contre les particules – anti gaz

Avantage

Standardisation

Caractéristique

Sangle de cou en coton ignifuge

Avantage

Respirateur toujours prêt à être porté

Caractéristique

Lunettes de vue

Avantage

Sûr

Caractéristique

Membrane vocale

Avantage

Communication optimale

Caractéristique

Soupape d'expiration latérale

Avantage

Expiration facile

Certifications

EPI catégorie EU

12

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

Photos et images

PIC SKU - Pictures

http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/8c8c57387cf745c095dabe04f9d83eb4.jpg

PIC SKU - Pictures

http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/8c8c57387cf745c095dabe04f9d83eb4.jpg

PIC SKU - Pictures

http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/8c8c57387cf745c095dabe04f9d83eb4.jpg

PIC SKU - Pictures

http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/8c8c57387cf745c095dabe04f9d83eb4.jpg

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NU008-16 PANO SPERIAN CE 29 L (1771841)

Pièces & Accessoires

Pièces de rechange

Marquage/Référence/Description

01 - 1710115 : Masque intérieur en EPDM, noir

01 - 1710117 : Masque intérieur en silicone, jaune

02 - 17100 83 : Oculaire PMMA (marqué CL2)

02 - 17100 81 : PMMA, oculaire traité résistant aux projections de chlore ou de solvants (marqué C)

02: 17100 86 Oculaire PC (marqué CL2)

02: 17102 56 Oculaire PC traité anti-rayures (marqué CL3)

03: 17100 96 Collier d'oculaire noir, avec vis et écrous

03: 17100 97 Collier d'oculaire rouge, avec vis et écrous

03: 17104 05 Collier d'oculaire jaune, avec vis et écrous

04: 17100 19 Harnais avec rectangle moulé par fonte 04: 17100 21 Harnais sans rectangle moulé par fonte

05: 17104 02 Connexion complète à clic pour la soupape SA 5000

06: 17013 72 Boîtier pour soupape d'expiration noire, non installé

07: 17104 03 Boîtier pour soupape d'expiration jaune, installé pour la soupape SA 5000

08: 17013 66 Boîtier phonique

09: 17020 00 Raccord du masque à filetage Rd40 x 1/7"

10: 17052 07 Réglage du boîtier de la soupape d'inspiration

11: 17101 20 Soupape d'inspiration pour masque intérieur < 07/2002

11: 17150 71 Siège et soupape d'inspiration supplémentaires pour masque intérieur > 07/2002

12: 17014 17 Écrou pour boîtier de résonance phonique et boîtier pour soupape non installé

13: 17021 50 Soupape d'inspiration

14: 17010 40 Soupape d'inspiration en silicone

15: 17013 17 Jupe pour soupape tarée

16: 17103 19 Joint torique pour connexion à clic

17: 17052 05 Capsule phonique de ø 54

18: 17052 11 Joint torique pour capsule phonique

19: 17103 17 Sangle du cou avec mousquetons ouverts

20: 17100 50 Rectangle rotatif

21: 17022 48 Jupe adhérente pour fixation du masque

Fichier des pièces de rechange

Spare Parts File