




Futura



Protection respiratoire : bucco-nasaux

Description et composition :

Fabriquée en silicone liquide : le matériau le plus doux et confortable du marché. Apporte une excellente protection, confort et réglage. Résiste à la chaleur, à l'humidité et aux attaques de l'ozone. Hydrofuge et non toxique.

Harnais automatique : plus pratique, plus sûr et réglage plus rapide.

Pratique, flexible et adaptable pour un plus grand confort pendant les périodes d'utilisation prolongées. Double système de maintien plus pratique du harnais sur la tête et sur la nuque. Permet d'être porté au cou pendant qu'il n'est pas utilisé. Réglage frontal du harnais. Plus grand confort respiratoire grâce à ses deux filtres et à sa soupape expiratoire. Ce modèle permet d'utiliser à la fois d'autres équipements de protection. Les filtres se règlent à travers une baïonnette, apportant une plus grande durée et une faible résistance respiratoire.

Poids : 147 g (sans filtres)



Filtres à baïonnette



Harnais automatique



Silicone hypoallergénique

Réf.	Produit
M 911.264	FUTURA
L 911.274	FUTURA

Filtres disponibles

Gaz et vapeurs	A1, B1, E1, K1
Multiples	AB1, ABE1, ABEK1
Combinés	A1P2R PAD, B1P2R PAD, E1P2R PAD, K1P2R PAD, AB1P2R PAD, ABE1P2R PAD, ABEK1P2R PAD

Résistance thermique des matériaux

	POINT D'INFLAMMABILITÉ (d'après DIN 51376)	TEMPÉRATURE D'IGNITION (d'après DIN 51794)	RÉSISTANCE À LA DÉFORMATION FACE À LA TEMPÉRATURE
SILICONE	> 150 °C	> 400 °C	Jusqu'à 200 °C

Respect des paramètres établis dans la norme EN 140

N° porte-filtres		2
N° soupapes expiratoires		1
N° soupapes inspiratoires		2
Contenu en CO2 (%)		<1%
Résistance respiratoire (mbar)		<0,5
À l'inhalation de flux continu	À 30 l/min	
	À 95 l/min	<1,3
	À 160 l/min	<2,0
À l'exhalation de flux continu de 160 l/min		<3,0

www.medop.es

Protection respiratoire : bucco-nasaux

Norme et certification	EN 140
Applications	Atmosphères présentant des polluants en forme de particules ou de gaz. Non Ne pas utiliser quand la concentration de polluant dépasse de 50 fois la limite d'exposition permise. Secteurs : bricolage, peinture, industrie minière, construction, bois, chimie et laboratoires, textile, jardinerie, métallurgie, etc. Particulièrement recommandé pour les utilisateurs souffrant d'affections cutanées.
Conservation Stockage - Expiration	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.
Indications Utilisation - Mode d'emploi	Le nettoyage est recommandé après chaque utilisation (sauf les filtres) avec de l'eau et du savon. Laisser sécher à l'air libre. Régulièrement, selon l'intensité de l'utilisation, le masque sera désinfecté en utilisant un produit à large spectre contre les bactéries.
Présentation	Boîte de 1 unité Paquet de 32 boîtes Dimensions : 150 x 150 x 102 mm
Code-barres	Taille M : GTIN-13 : 8423173872366 GTIN-14 : 18423173872363 Taille L : GTIN-13 : 8423173872465 GTIN-14 : 18423173872462

