

**CODE PRODUIT : PAF-0026 (MOYEN), PAF-0027 (LARGE)
et PAF-0033 (PETIT)**

**NOM du PRODUIT : Demi-masque CleanSpace (petit,
moyen et large)**



Description

Les demi-masques CleanSpace sont spécifiquement conçus pour les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace. Ils sont compatibles avec toute la gamme d'appareils de protection respiratoire CleanSpace. Ils se clipsent rapidement sur le bloc moteur ; afin de pouvoir les nettoyer, ils sont également faciles à détacher du bloc moteur. Les demi-masques sont en silicone souple, ils s'adaptent facilement au visage et ne provoquent pas de dermatites allergiques. IMPORTANT : Les demi-masques sont compatibles avec tous les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace. Si vous utilisez un CleanSpace EX, veuillez consulter les autorisations en termes de sécurité intrinsèque spécifiques à votre site. Les demi-masques ne sont pas homologués sécurité intrinsèque.

Homologations

Compatible avec les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace

Norme

AS/NZS1716: 2012
EN 12942
Protection IP66

Classification

PAPR-P3

Caractéristiques

- À utiliser avec l'appareil de protection respiratoire à ventilation assistée révolutionnaire CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture.
- Demi-masques disponibles en 3 tailles afin de d'obtenir à la fois une étanchéité adéquate et un port confortable.
- Matériaux : Silicone souple, clips en nylon et polycarbonate (clapet d'exhalation)
- Adaptateur pour test d'ajustement disponible (adaptateur pour TSI Portacount™ fit testing)
- Facile à enlever pour procéder au nettoyage
- Transparent : facilite la communication

Caractéristiques techniques et matériaux

- Poids : 125 g en moyenne
- Dimensions : 170 mm x 130 mm x 70 mm
- Nettoyage : Lavable en lave-vaisselle ou dans de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas de produits solvants (térébenthine ou acétone), d'eau chaude, d'eau de javel ou d'agents chimiques.
- Stockage et utilisation : entre -10 °C et +55 °C à < 90 % d'humidité relative.
- À conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Entreposer à l'écart de matières huileuses ou graisseuses.
- À n'utiliser exclusivement qu'avec les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace.

Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, usines de

Utilisations appropriées recyclage, services d'urgence, extraction minière, agriculture, usines de transformation, broyage.

Formation Formation en ligne disponible avec vérification pour les besoins de conformité à la réglementation. Contactez Cleanspacetraining@paftec.com

Restrictions Le CleanSpace™ est un masque filtrant à ventilation assistée, dit à pression positive ; il est conçu pour être porté dans des environnements où il y a suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. N'utilisez le CleanSpace™ ni dans des atmosphères présentant un Danger Immédiat pour la Vie ou la Santé (atmosphère IDLH), ni pour vous protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ni dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.