Ligne de vie horizontale temporaire PRO-Line™ PROIEG





Conforme CE EN795 Classe C.

Ligne de vie horizontale temporaire PRO-Line™ / // (0) [



Installation rapide et simple

L'utilisation d'une ligne de vie horizontale pour assurer la sécurité de l'utilisateur est l'option la plus pratique dans bien des cas. Cependant, le temps de montage et d'installation du système est souvent très long.

L'idéal, c'est un moyen rapide d'installer le système sans pour autant ralentir le travail. Et c'est justement ce que permet la nouvelle ligne de vie Pro-Line™!

Il suffit d'attacher les mousquetons aux points d'ancrage adaptés (22 kN) et de tendre la ligne avec le cliquet intégré pour que le système soit opérationnel.

Cette ligne de vie est utilisable sur une longueur allant jusqu'à 10 ou 20 m, selon le modèle choisi.

Travailler en toute confiance

La sangle en trop non utilisée est rangée dans le sac fourni, ce qui évite de l'endommager en marchant dessus, de la salir ou de l'user.

Elle restera ainsi en bon état plus longtemps. L'absorbeur d'énergie intégré agit également comme un indicateur de chute. L'utilisateur peut donc savoir si la ligne a déjà évité une chute et le cas échéant la mettre hors service afin d'éviter tout risque pour autrui. Le mousqueton de l'absorbeur ou d'une longe antichute est attaché directement à la ligne, ce qui évite aussi de perdre ou d'endommager des éléments.

Large éventail d'applications

La ligne de vie Pro-Line™ convient dans de nombreuses applications, notamment pour travailler sur une durée limitée.

Le montage et le démontage rapide et simple en fait un système idéal pour ce type d'application.

La construction, en particulier, est un secteur où les atouts de cette ligne de vie peuvent être exploités pleinement. Une fois le travail terminé sur un emplacement, il suffit de démonter la ligne pour la remonter à l'endroit suivant.

Modèles PRO-Line™:

1200106 - Ligne de vie horizontale PRO-Line™ 10 m **1200107** - Ligne de vie horizontale PRO-Line™ 20 m

Rapide et facile à installer :

Etape 1



Sortez la sangle du sac et fixez une extrémité à un point d'ancrage adapté.

Etape 2



Ouvrez le tendeur à cliquet et fixez la sangle au point d'ancrage opposé.

Etape 3



Fermez le tendeur à cliquet et tendez la sangle. Mettez la sangle en trop dans le sac.

Etape 4



Ouvrez le tendeur à cliquet pour desserrer la ligne de vie et la retirer du point d'ancrage. Remettez-la dans le sac.

Caractéristiques :

Sangle au corps : résistance : 50kN - Materiau : polyamide 50 mm - **Sangle à bride :** résistance 44 kN Materiau : Polyamide 50 mm - **Tendeur à cliquet :** résistance : 22 kN - Materiau : acier - **Norme :** CE EN795 Classe C.

Capital Safety - Europe, Moyent-Orient, Afrique Le Broc Center Z.I. 1^{re} Avenue 5600 m B.P. 15 06511 Carros Le Broc Cedex - Frankreich Tel : + 33 (0)4 97 10 00 10 • Fax: + 33 4 93 08 79 70 e-mail: information@capitalsafety.com