



LES POINTS FORTS

- Surlunette de protection **avec traitement anti-buée résistant à la stérilisation à la vapeur d'eau (autoclave : 121°C / 20 minutes)**
- **Mise en place parfaite** immédiate grâce au concept exclusif des branches
- **Absence de pression** grâce aux embouts ultra-souples xst
- **Protection complète** sur le dessus, les côtés et le bas
- Traitement des oculaires exclusif **uvex supravision CR** : anti-buée résistant à la stérilisation

Secteurs d'activités:

- Salles blanches, laboratoires
- Secteur hospitalier
- Industrie pharmaceutique
- Semi-conducteur
- Cosmétologie

uvex super f OTG CR:

	Référence :	9169.500
	Coloris monture :	Blanc / bleu
	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR
	Norme :	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE
	Marquage monture :	CE.166.W.F
<p>Stérilisable en autoclave à 121° C pendant 20 minutes ; garantie 10 cycles pour l'écran, au-delà le changement d'écran est recommandé. Nettoyage préalable possible avec solution désinfectante standard, ne pas laisser tremper le produit dans la solution.</p>		

Autres modèles disponibles :

	Référence :	9178.500 uvex super fit CR
	Coloris monture :	blanc / bleu
	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR
	Norme :	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE
	Marquage monture :	CE.166.W.F
	Référence :	9302.500 uvex ultrasonic CR
	Coloris monture :	translucide
	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR
	Réf. Ecran de rempl. :	9302.259
	Norme :	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE
	Marquage monture :	CE.166.W.3.4.T.B

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
<p>Large écran panoramique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compatible avec la plupart des lunettes de vue 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort optimal ➤ absence de gêne
<p>Ecran incliné et protections latérales, sus- et sous orbitales :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'écran panoramique enveloppe parfaitement la zone oculaire 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sécurité accrue
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Positionnement des branches :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ les branches se positionnent au-dessus des branches des lunettes de vue </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de gêne ➤ s'adapte à tous les visages ➤ haut niveau de confort
<p>Technologie uvex x-stream (xst) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ monture solide dotée d'embouts de branches ultra-souples et flexibles 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort optimal et maintien sans pression ➤ absence de gêne
<p>Traitement exclusif « uvex supravision CR » :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anti-buée intérieur 2 fois supérieur aux exigences de la norme N (EN 166) et résistant à la stérilisation à la vapeur d'eau (autoclave) : 121°C pendant 20 minutes ▪ anti-rayure extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue