



LES POINTS FORTS

- Lunette-masque avec traitement anti-buée résistant à la stérilisation à la vapeur d'eau (autoclave : 121°C / 20 minutes)
- Légère : 98 g
- Traitement des oculaires exclusif **uvex supravision CR** : anti-buée résistant à la stérilisation
- Changement aisé de l'oculaire
- Permet le port de lunettes de vue

Secteurs d'activités:

- Salles blanches, laboratoires
- Secteur hospitalier
- Industrie pharmaceutique
- Semi-conducteur
- Cosmétologie

uvex ultrasonic CR :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Réf. Ecran de remplacement :	9302.500 translucide PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR 9302.259
	Norme : Marquage écran : Marquage monture :	EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.T.B
<p>Stérilisable en autoclave à 121° C pendant 20 minutes ; garantie 10 cycles pour l'écran, au-delà le changement d'écran est recommandé. Nettoyage préalable possible avec solution désinfectante standard, ne pas laisser tremper le produit dans la solution.</p>		

Autres modèles disponibles dans la gamme CR:

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9178.500 blanc / bleu PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravisión CR EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.K.N .CE CE.166.W.F.T.
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9169.500 Blanc / bleu PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravisión CR EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.K.N .CE CE.166.W.F.T.

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES	BENEFICES
<p>Combinaison de matériaux high-tech en thermo-plastique élastomère souple et rigide :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ poids réduit : 98 g ▪ positionnement facile sans pression pour une protection complète ▪ excellente stabilité du masque 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort optimal ➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection ➤ protection contre les intrusions
<p>Système de ventilation indirecte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assure un environnement non-irritant aux yeux ▪ réduit le risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée car le masque est porté
<p>Bandeau ajustable facilement en silicone :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ contact agréable avec les cheveux (ne « colle » pas) ▪ système de blocage de l'ajustement offrant un maintien en place parfait 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ sécurité garantie
<p>Ecran panoramique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vision latérale dégagée ▪ compatible avec le port de lunette de vue 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de gêne de la vision ➤ convient à tous
<p>Ecran facilement interchangeable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allongement de la durée d'utilisation de la monture ▪ réf. avec traitement supravision CR : 9302.259 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ réduction des déchets ➤ rentabilité accrue
<p>Traitement exclusif « uvex supravision CR » :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anti-buée intérieur 2 fois supérieur aux exigences de la norme N (EN 166) et résistant à la stérilisation à la vapeur d'eau (autoclave) : 121°C pendant 20 minutes ▪ anti-rayure extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
<p>Pont de nez spécifique / traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ lunette masque reste en place ➤ confort supérieur ➤ port accepté