



SORIFA

Hygiène et protection cutanée

2, Place de l'Homme de Fer F-67000 STRASBOURG



+33(0)3.88.22.26.38

Fax +33 (0)3.88.32.13.11

e-mail : sorifa@homme-de-fer.com

FICHE TECHNIQUE

LIBAL UV

Type :

Crème de protection polyvalente sans silicones, écran UV-A, UV-B et UV-C.

Usage :

Protection des mains, bras et visage exposés aux radiations UV, dans toutes les manipulations industrielles et techniques :

- soudure à l'arc
- produits photosensibilisants (brais de houille, goudron...)

Mode d'action :

Association d'un filtre chimique et d'un filtre minéral inerte non allergisant, spécifique anti UV-A, UV-B et UV-C.

Libal UV renforce la barrière lipidique de l'épiderme tout en déposant en surface ses filtres protecteurs.

Libal UV offre de plus une protection polyvalente contre les salissures et les produits agressifs, acides ou alcalins.

Ingrédients :

Aqua, Cera microcrystallina, Paraffinum Liquidum, Paraffin, PEG-7 Hydrogenated Castor Oil, Disodium phosphate, Behenyl Beeswax, Cetearyl Ethylhexanoate, Ceresin, Lanolin, Sorbitan Sesquileate, Stearyl Heptanoate, Trihydroxystearin, Stearyl Caprylate, Isopropyl Myristate, Titanium Dioxide CI 77891, 4-Methylbenzylidene Camphor, Citric Acid, Magnesium Sulfate, 2-Bromo 2-Nitropropane 1,3-diol, Propylparaben.

- Ph = 6

Expérimentation :

Absorbance des radiations UV-A UV-B et UV-C par **Libal UV** par spectrophotométrie ultra violet.

Fabrication - contrôle :

Libal UV est préparée sous la surveillance de pharmaciens.

Les matières premières entrant dans la composition de **Libal UV** ont été sélectionnées de manière à éviter le risque de réactions allergiques ou irritatives.

Les contrôles de fabrication conformes à la loi du 10/07/75 sont effectués sous surveillance pharmaceutique.

Le remplissage des contenants est conforme au décret n°78-166 et aux directives européennes 75/106/CEE et 76/211/CEE

Mode d'emploi :

- **Avant le travail**, appliquer **Libal UV** sur les mains propres et sèches.
- **Après chaque lavage**, renouveler l'application.

Présentation :

- Tube de 50 ml (P.E. Recyclable)
- Poche de 800 ml SORIBAG[®] à usage unique pour distributeur mural (P.E. Recyclable).

Mise en garde :

L'utilisation des crèmes barrière n'est pas destinée à remplacer les gants lorsque ceux-ci sont recommandés par les consignes d'hygiène et de sécurité.

N.B. : La stricte absence de silicones dans la formulation de **Libal UV** en fait une protection de choix pour les postes de travail où ces composants sont proscrits de par leurs propriétés anti-adhérentes

Toutes les fiches techniques SORIFA sur Internet : www.sorifa.com



e