



commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

22/10/2015

FICHE TECHNIQUE

face

Référence: **9211-402CAG**
ancienne référence:

VISIÈRE EN POLYCARBONATE INCOLORE 500x250mm

Descriptif:

réalisée en polycarbonate incolore - épaisseur 1mm - traitement anti-rayures - adaptable sur casque par l'arceau de relevage réf 9100 ou sur le serre-tête 9120 Comporte des boutons pression pour adaptation sur cagoules spéciales Indices normes EN 166 : 1 = port occasionnel ou permanent , B = impacts de moyenne énergie, 9 = résistance au métal fondu et solides chauds

dimensions: **L 500x H 250mm x ép 1**

Préconisation

protection de la face contre les impacts de moyenne intensité et les métaux fondus et solides chauds - température maximum sur la surface de la visière 135°C au-delà utiliser une visière dorée ou en verre minéral

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type .

10871-PZA-05, 0864-MPA-05

sous la référence

UHL GFKVI002 & 202

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 166 (ou 1731 pour grillagée)

indices performances norme : 1 B 9

CRITERES NORMATIFS DE PERFORMANCE

Filtre	Teinte	Nom fabricant	QUALITE OPTIQUE		RESISTANCE AUX IMPACTS			SPECIF.PARTICULIERES	
			Tolérance. Port:	Index	Risques couverts	Vitesse max	Index	Risques couverts	Index
2=UV	1,2		Permanent	1	Impact Hte énergie	190m/s	A	Liquides	3
3/4=IR	8		Occasionnel	2	Moyenne énergie	120m/s	B	Grosses Part.Poussière	4
			Exceptionnel	3	Faible énergie	45m/s	F	Fines Part.Poussière	5
					Solidité renforcée	12m/s	S	Arc électrique	8
								Métal fondu	9



N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Une protection sale peut entraîner une protection réduite

Entretien: nettoyer avec une éponge humide

Stockage:

à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations: ATTENTION : en cas de rayonnement infrarouges important, utiliser une visière dorée - ôter les films protecteurs sur les 2 faces