Datenblatt **Einweg Ohrstöpsel**

Schutz vor Lärm



	Contours Contours small	7400 7403
11	Spark Plugs Spark Plugs Cord Spark Plugs PocketPak	7800 7801 7802
11	Orange	7500

11	Pura-Fit ³⁶	7700
11	Pura-Fit ³⁶ to go	7705
••	Pura-Fit ³⁶ Cord	6900
11	MelLows	7600
ĄĄ	Spark Plugs Detect	7809

MoldexStations									
Contours	(500 Paar)	<i>7</i> 450							
Contours small	(500 Paar)	7453							
Spark Plugs	(250 Paar)	7825							
Spark Plugs	(500 Paar)	7850							
Pura-Fit ³⁶	(250 Paar)	7725							
Pura-Fit ³⁶	(500 Paar)	<i>77</i> 50							
MelLows	(250 Paar)	7625							
MelLows	(500 Paar)	7650							
Spark Plug Detect	(500 Paar)	7859							
Wandhalterung f	ür Stations*	7060							

MERKMALE



Spezielle Schaumstoffformel

Weiches komfortables Material gewährleistet die notwendige Stabilität, um den gerollten Stöpsel in das Ohr einzuführen.



Contours / Contours small

Besonders komfortabel, dem Gehörgang angepaßte Form. Stöpsel in 2 Größen.



Spark Plugs / Orange

Ansprechende Farben, tailliert.



Pura-Fit³⁶

Klassische Form – helle grüne Farbe läßt das Tragen von Gehörschutz leicht erkennen.



MelLows

Schutz bei geringer aber schädlicher Lärmbelastung. Bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung.



Spark Plugs Detect

Sowohl Stöpsel als auch Kordel enthalten Metall und sind somit vollständig detektierbar.



Cord

Mit der Kordel können die Stöpsel in den Arbeitspausen bequem um den Hals getragen werden.



PocketPak

Zwei Paar Spark Plugs in der praktischen Taschenpackung.



MoldexStation

Hygienisches Spendersystem, der Spendermechanismus wird zum Wiederbefüllen einfach ausgetauscht.



100% PVC-FREI

Alle Moldexprodukte inklusive des Verpackungsmaterials sind 100% PVC-FREI.

ZERTIFIZIERUNG

Moldex Gehörschutzprodukte sind nach der EN 352-2 geprüft und tragen das CE-Kennzeichen gemäß der EG-Richtlinie 89/686 / EWG.

EG-Baumusterprüfung (Art.10):

Spark Plugs, Orange: FIOH (0403) Helsinki (FIN). Pura-Fit³⁶: INSPEC (0194) Manchester (UK). Contours, MelLows: IFA (0121) St. Augustin (DE).

In Übereinstimmung mit der deutschen Bestimmung der BGR 194 erfüllen die Spark Plugs und Pura-Fit³⁶ die Kriterien "Warnsignalhören allgemein" und "informationshaltige Geräusche". Zusätzlich erfüllt Pura-Fit³⁶ die Kriterien "Signalhören im Gleisoberbau und im Straßenverkehr."

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Moldex Gehörschutzprodukte erfüllen die Mindestanforderungen der Dämmwerte für die Zulassung nach EN 352-2. Die untenstehenden Tabellen zeigen die erreichten Werte der entsprechenden Moldexprodukte.

7400, 7403									
Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
M _f (dB)	22,5	29,3	36,6	41,6	38,1	35,6	44,0	43,1	
s _f (dB)	8,7	8,0	7,1	5,2	5,0	3,7	3,6	6,0	
A.P.V (dB)	13,8	21,3	29,5	36,4	33,1	31,9	40,4	37,1	
Größe 7400: 6-12, 7403: 5-10 H = 34 dB M = 33 dB L = 28 dB SNR = 35 dB									

7800, 7802, 7801, 7500									
Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000									
M _f (dB)	36,0	36,7	39,0	36,0	37,0	46,7	44,6		
s _f (dB)	6,0	6,1	6,5	5,9	4,9	3,2	3,8		
A.P.V (dB)	30,0	30,6	32,5	30,1	32,1	43,5	40,8		
Größe: 6-12		H = 34 d	B M = 32	2 dB L = 3	1 dB	SNI	R = 35 dB		

7700, 7705, 6900									
Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
M _f (dB)	34,4	34,2	35,6	36,6	37,1	37,1	46,5	43,9	
s _f (dB)	4,9	6,1	6,2	5,7	5,0	3,5	4,2	4,1	
A.P.V (dB)	29,5	28,1	29,4	30,9	32,1	33,6	42,3	39,7	
Größe: 6-12 H = 35 dB M = 33 dB L = 31 dB SNR = 36 dB									



Die Wandhalterung 7060 ist für alle MoldexStations erforderlich; bitte separat bestellen.

Datenblatt **Einweg Ohrstöpsel**

Schutz vor Lärm



7600										
Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
M _f (dB)	8.3	12.0	16.7	21.4	27.0	30.7	38.6	44.1		
s _f (dB)	5.6	5.0	6.8	6.9	5.7	5.4	7.2	6.9		
A.P.V (dB)	2.7	7.0	9.9	14.5	21.3	25.3	31.4	37.2		
Größe: 6-12			H = 26 (dB M=	18 dB L	= 12 dB	SNR =	= 22 dB		

7809										
Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
M _f (dB)	30,9	33,7	33,8	37,4	36,2	36,0	46,0	46,5		
s _f (dB)	8,1	9,8	10,0	10,2	8,6	6,4	4,5	3,8		
A.P.V (dB)	22,8	23,9	23,8	27,2	27,6	29,6	41,5	42,7		
Größe: 7-12 H = 32 dB M = 28 dB L = 26 dB SNR = 32 d							= 32 dB			

MATERIAL

Contours, Spark Plugs, Orange,

Pura-Fit³⁶, MelLows: Polyurethan

Spark Plugs Detect: Polyurethan, Metall (Eisen)
Cord: Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Cord Detect: TPE, Metall (Eisen)

PocketPak: Polystyrol
MoldexStation: Polystyrol
Wandhalterung für Station: Polypropylen

GEWICHT (pro Paar)

Contours

7400: 1,8 g

Spark Plugs, Orange, MelLows
1,3 g

PocketPak:
7403: 1,2 g

mit Cord: 3,1 g

Pura-Fit³⁶, Spark Plugs Detect
1,4 g

mit Cord: 3,2 g

PRÜFUNG

Moldex Gehörschutzstöpsel sind nach der EN 352-2 getestet, zugelassen und erfüllen alle Anforderungen der relevanten Normkriterien.

Entflammbarkeit

Gehörschutzstöpsel dürfen weder entflammbar sein, noch dürfen sie nach dem Kontakt mit starker Hitze weiter glühen.


Konstruktion

Alle Teile der Gehörschutzstöpsel sind so konstruiert und produziert, dass sie, unter Beachtung der Gebrauchsanweisung, beim Tragen keine Verletzungen verursachen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Die Produkte müssen in Übereinstimmung mit der entsprechenden nationalen Gesetzgebung verwendet werden.
- Achtung: Bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise und Aufsetzanleitung kann die Schutzwirkung der Produkte gegen Lärm erheblich beeinträchtigt werden.
- · Die Produkte sollten kühl und trocken gelagert werden.
- Bei Kontakt mit bestimmten chemischen Substanzen wie aromatischen Kohlenwasserstoffen (z.B. Toluol), können die Produkte beschädigt werden.
- · Die Produkte sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

AUFSETZANLEITUNG



 Gehörschutzstöpsel vor dem Einsetzen zwischen dem Zeigefinger und dem Daumen rollen und zum Einsetzen zusammengedrückt halten



2. Das Ohr mit der anderen Hand über den Kopf nach oben ziehen.



 Den Stöpsel in den Ohrkanal einsetzen und mind. 5 Sekunden andrücken, damit er sich im Ohrkanal ausdehnen und anpassen kann.



INFO

Für Anwenderschulungen und zur Auswahl der richtigen Gehörschutzprodukte, sowie Rückfragen, Beratungen und Infomaterial nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG Tübinger Straße 50 72141 Walddorfhäslach Germany Tel.: +49 (0) 71 27/81 01-175/176 Fax: +49 (0) 71 27/81 01-48 service@moldex-europe.com www.moldex.de

